

Управление электропитанием Delta InfraSuite

Стоечные блоки распределения электропитания (rPDU) – серия ViLink, переключаемые

VS-Y32A30P

Отдельный переключаемый выход, с функцией мониторинга по входу и управления по каждой розетке, 32 А, 346–415 В перем. тока, соединение по схеме «звезда», Zero U, вертикальный, IEC60320-C13 (24), IEC60320-C19 (6)



Модель	PDUA327DSA23500
ВХОД	
Фазы входа	Три фазы
Входное напряжение	346–415 В перем. тока, соединение по схеме «звезда»
Входная частота	50/60 Гц
Входной штекер	IEC60309 (3P+N+E), 6Н, 32 А
Номинальный ток (фаза)	32 А
Номинальная мощность	22,2 кВА
ВЫХОД	
Выходное напряжение (на выход)	200–240 В перем. тока
Выходные розетки (количество)	IEC60320-C13 (24), IEC60320-C19 (6)
Максимальный выходной ток (на выход)	IEC60320-C13: 10 А, IEC60320-C19: 16 А
Защита выхода (количество)	Однополюсные гидромагнитные автоматические выключатели 20 А, 10 kAIC (6)
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ	
С мониторингом	С функцией мониторинга по входу и управления по каждой розетке (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv)
Точность	IEC 62053-21 класс 1 (1%)
Переключаемый	Удаленно переключаемый отдельный выход и группа с заданными пользователем временными задержками и последовательным включением
Локальный дисплей	С функцией автоматического поворота экрана, 7-сегм. светодиодный
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ	
Контроллер дистанционного мониторинга (RMC)	Возможность «горячей» замены, без использования инструментов
Сетевое подключение	RJ45
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с Ethernet
Поддерживаемые протоколы	HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IPv4, IPv6
Последовательное подключение	Шина CAN через RJ11
Максимальное количество устройств для последовательного подключения	До 40 rPDU на IP-адрес
Поддерживается порт датчика контроля состояния окружающей среды	RS-485 через RJ45
Поддерживается память данных USB 2.0	Экспорт журнала данных, экспорт журнала событий
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Режим монтажа	Стоечное исполнение
Форм-фактор	Zero U, вертикальный
Длина входного шнура питания	3 м (9,84 фута)
Размеры (В x Ш x Г)	1778 x 58 x 58/73 мм (70,0 x 2,3 x 2,3/2,9 дюйма)
Масса нетто	7,5 кг (16,5 фунта)
Габариты брутто (В x Ш x Г)	2040 x 241 x 187 мм (80,3 x 9,5 x 7,4 дюйма)
Масса брутто	10,1 кг (22,22 фунта)
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Рабочая температура	0–55 °C (32–131 °F)
Рабочая влажность	Относительная влажность 8~85%, без конденсации
Рабочая высота	0~3000 м (0~10 000 футов)
Температура хранения	От -40 до 80 °C (от -40 до 176 °F)
Влажность при хранении	Относительная влажность 5~95%, без конденсации
Высота хранения	0~15 000 м (0~50 000 футов)
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	
Сертификат безопасности	CE, UKCA
Сертификация ЭМС	CISPR32 класс A, CISPR35
Устойчивое развитие	RoHS, REACH

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

